

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SCRCR/L 1616H09
Ampiezza funzionale L ₄	17 mm
Lunghezza della testina L ₁	15 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 1
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Misura inserto	9 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Dimensione codolo	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500