

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/09mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	22 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Misura inserto	9 mm
Sottopiacchetta	269005 1
Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Codice ISO portautensile	SCRCLR/L 2020K09
Set di viti per inserti	269028 2
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500