

Garant

**Giraviti portainseriti con portabit per bit da 1/4 pollice con magnete,
Lunghezza lame: 10 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676663 10
GTIN	4045197772343
Classe articolo	61F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie in **Haptoprene**[®] ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per :

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo: per viti con intaglio Dim. 5,5; per viti con impronta a croce Phillips Dim. 1; 2; per viti con poligono interno Torx[®] Dim. TX15; TX20; TX25.

Attacchi per bit: D 6,3

Lunghezza complessiva: 65 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	65 mm
Lunghezza lame	10 mm
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx [®]
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giraviti con poligono esterno
Attacchi per bit	D 6,3

Protezione attacco per bit	Magnete
Materiale impugnatura	bicomponente Santoprene®
con impugnatura a cricchetto	no
con gambo telescopico	no
incl. bit	sì
portabit integrato	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit Precision per viti con impronta Torx®, 1/4 pollice Impronta Torx® TX25	675295 TX25
Bit Precision per viti con impronta a croce Phillips, 1/4 pollice Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675281 2/25
Bit Precision per viti con impronta Torx®, 1/4 pollice Impronta Torx® TX15	675295 TX15
Bit Precision per viti con impronta a croce Phillips, 1/4 pollice Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675281 1/25
Bit Precision per viti con intaglio, 1/4 pollice, lunghezza 25 mm Larghezza dei taglianti 5,5 mm	675300 5,5
Bit Precision per viti con impronta Torx®, 1/4 pollice Impronta Torx® TX20	675295 TX20