

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/12mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Vite per sottopiacchetta	269013 5
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	22 mm
Misura inserto	12 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Codice ISO portautensile	SCRCR/L 2020K12
Sottopiacchetta	269005 6
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Set di viti per inserti	269028 16
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

## Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Sottoplacchetta Modello 6	269005 6
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti per inserti Modello 16	269028 16
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500