

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/12mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	25 mm
Set di viti per inserti	269028 16
Misura inserto	12 mm
Ampiezza funzionale L ₄	27 mm
Codice ISO portautensile	SCRCLR/L 2525M12
Lunghezza complessiva L	150 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Inserto adatto	CC.. 1204..
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 16	269028 16
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Sottoplacchetta Modello 6	269005 6
Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500