

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
8/06mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	CC.. 0602..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	9 mm
Misura inserto	6 mm
Dimensione codolo	8 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	10 mm
Codice ISO portautensile	SCRCL/L 0808D06
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	60 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500