

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
12/09mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	13 mm
Dimensione codolo	12 mm
Inserto adatto	CC.. 09T3..
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza complessiva L	80 mm
Misura inserto	9 mm
Codice ISO portautensile	SCRCL/L 1212F09
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	15 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

## Scheda tecnica

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500