Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	269013 2
Codice ISO portautensile	SCRCR/L 1616H09
Set di viti per inserti	269028 2
Ampiezza funzionale L ₄	17 mm
Inserto adatto	CC 09T3
Sottoplacchetta	269005 1
Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura inserto	9 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L₁	15 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)



Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 1	269005 1
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500