

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	22 mm
Sottoplacchetta	269005 6
Vite per sottoplacchetta	269013 5
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Set di viti per inserti	269028 16
Inserto adatto	CC.. 1204..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Codice ISO portautensile	SCRCLR/L 2020K12
Dimensione codolo	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 5	269013 5
Sottoplacchetta Modello 6	269005 6
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti per inserti Modello 16	269028 16
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500