

**Calibro a corsoio digitale ABS, Intervallo di misurazione: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412821 100
GTIN	4045197771780
Classe articolo	42A

**Descrizione****Esecuzione:**

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Sistema di misura incrementale senza riga ottica graduata assoluta.

**Fornitura:**

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. LR44.

**Descrizione tecnica**

Taratura	A1
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Materiale corpo	Metallo
Norma	ISO 13385
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm
Lunghezza dei becchi	30 mm
Risoluzione	mm/pollici
Asta di profondità	sì
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,02$ mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

## Accessori

Vite per base per asta di profondità	412230
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria LR44	081560 LR44