

Garant**Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con elemento scorrevole e anello poggipiedi, alta****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965036
GTIN	4045197772657
Classe articolo	91Z

Descrizione**Esecuzione:**

Sedia girevole ergonomica con tecnologia sincrona. La morbida superficie in skay simil-pelle è di facile manutenzione e lavabile. Con doppia cucitura arancione ribassata. Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.

Seduta (larghezza×profondità): 470×450 mm.

Altezza schienale: 600 mm.

Campo di regolazione schienale: 60 mm.

Regolazione profondità seduta: 40 mm.

Portata: 120 kg.

Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.

Esecuzione Testo pubblicitario:

- **Design ergonomico funzionale.**
- **Sistema anti-lordosi.**
- **Movimento sincronizzato.**
- **Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.**
- **Basamento a stella in alluminio con 5 punti di appoggio.**

Norma:**DIN 68877**

Descrizione tecnica

Regolazione schienale a contatto permanente	sì
Possibilità di adattamento coppia braccioli	sì
Norma	DIN 68877
Portata	120 kg
Meccanica sincrona	sì
Range di regolazione dello schienale	60 mm
Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole con anello poggia piedi
Materiale seduta	Skay simil-pelle
Materiale basamento a stella	Alluminio opaco termoverniciato
Larghezza seduta	470 mm
Profondità seduta	450 mm
Altezza schienale	600 mm
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Supporto lombare	sì
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Campo di regolazione profondità seduta	40 mm
Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Esecuzione	altezza della seduta elevata
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	640 - 890 mm
Tipo di prodotto	Sedia da lavoro girevole

Accessori

Piedini(1 set = 5 pezzi)

962518

Coppia di braccioli multifunzione per sedia girevole da lavoro GARANT Modello

965047