



Lima diamantata flessibile, Grana: D181µm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	529120 D181
GTIN	4007220004968
Classe articolo	53B

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in plastica molto sottile con rivestimento in grana abrasiva al diamante **su un lato**.
Altezza con rivestimento 0,5 mm.

Uso:

Ideale per lavori di levigatura di precisione su superfici concave e convesse o in fessure strette.

Massima flessibilità, raggio di curvatura massimo 15 mm.

Descrizione tecnica

Grana	D181
Grado di finezza	grosso
Dimensione	14×165 mm
Materiale abrasivo	Diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Larghezza	14 mm
Altezza	0,5 mm
Lunghezza	165 mm
Taggio di curvatura max.	15 mm
Tipo di prodotto	Lima diamantata

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		