



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 13 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637945
GTIN	4013288182159
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Chiavi a bussola con **funzione di fermo** e zigrinatura sull'estremità posteriore per un'ottima presa durante i lavori manuali.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12.

Contenuto:

Cricchetto con levetta di conversione e prolunga n. art. 640385.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pz. 250 mm

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640385 con levetta di conversione e prolunga 341 mm

Conservazione in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Altezza: 73 mm

Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 10-19 mm

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Dim. apertura	Metrica

Numero pezzi	13
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale	10-19 mm
Denominazione originale prodotto	8006 SC 1
Imballaggio	Borsa pieghevole di tessuto, chiusura a strappo
Lunghezza	325 mm
Larghezza	148 mm
Altezza	73 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola