

**Ganascia a gradino fissa, Modello: 130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360537 130
GTIN	4045197772961
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce a gradino temprate e rettificate.

**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di serraggio n. art. 360538; 360539; 360541.

**Per :**

Morse di precisione NC n. art. 360535.

Larghezza ganasce b: 130 mm

Altezza ganasce h: 52 mm

Altezza h<sub>1</sub>: 22 mm

Lunghezza ganasce l: 83 mm

Lunghezza l<sub>1</sub>: 35 mm

Per codice a colori: NC-HOLEX

**Descrizione tecnica**

Larghezza ganasce b	130 mm
Altezza h <sub>1</sub>	22 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	35 mm
Lunghezza ganasce l	83 mm

Altezza ganasce h	52 mm
Per codice a colori	NC-HOLEX
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite