



Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 1/2 pollici



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 631105 1/2 |
| GTIN | 4018754001576 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e i dadi non vengono danneggiati. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Finitura arrotondata della superficie con profilo **AS-Drive**.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Ø Lato uscita | 17,3 mm |
| Lunghezza | 23 mm |
| Apertura | 12,7 mm |
| Apertura | 1/2 pollici |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
| Tipo di prodotto | Bussola |

