



## Utensile portagodroni a fresare universale, Dim. codolo: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290210 25
GTIN	4030741396724
Classe articolo	29H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Struttura modulare: per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.**

Bussola di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Regolazione rapida dell'utensile tramite mandrino di regolazione.

#### Vantaggi:

- **Basse vibrazioni.**
- **Scala graduata e asta filettata regolabile a corsa sincrona per la regolazione del Ø del pezzo.**
- **Tempi di allestimento ridotti e conseguente minore costo dei pezzi.**
- **Correzione angolo di spoglia dei godroni.**
- **Maggiore resistenza all'usura grazie allo speciale indurimento superficiale.**
- **Per velocità di taglio e avanzamento superiori.**

### Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Campo di impiego	10 - 250 mm
Codolo larghezza	25 mm
Bussola in HM, disco, vite	299920 1
Per Ø foro godrone d <sub>2</sub>	8 mm

Per $\varnothing$ godrone $d_1$	25 mm
Per larghezza godrone b	6 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RGE30° 2×AA
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR15°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

## Accessori

Kit di ricambio (3 pezzi), bussola in HMI, disco, vite Modello 1	299920 1
--	----------