



Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290010 20
GTIN	4030741658020
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra. Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.

Descrizione tecnica

Codolo altezza	20 mm
Campo di impiego	10 - 110 mm
Per \varnothing godrone d_1	20 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Spina di scorrimento	299910 4
Codolo larghezza	20 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBL 2×BR
Per il profilo zigrinato	RAA 2×AA
Per il profilo zigrinato	RBR 2×BL

Per il profilo zigrinato	RGE30° BL/BR30°
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 4	299910 4
---	----------