



Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290010 25
GTIN	4030741660672
Classe articolo	29H

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.

Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.

Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra. Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.

Descrizione tecnica

Spina di scorrimento	299910 4
Campo di impiego	15 - 220 mm
Per \varnothing godrone d_1	25 mm
Codolo altezza	20 mm
Codolo larghezza	25 mm
Per larghezza godrone b	8 mm
Per \varnothing foro godrone d_2	6 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato	RBL 2xBR
Per il profilo zigrinato	RAA 2xAA
Per il profilo zigrinato	RBR 2xBL

Per il profilo zigrinato	RGE30° BL/BR30°
Per il profilo zigrinato	RGE45° BL/BR45°
Tipo di prodotto	Utensile portagodroni

Accessori

Spina di scorrimento in HMIHM Modello 4	299910 4
---	----------