

Garant**Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320645 2
GTIN	4045197773654
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione leggera con struttura slim.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Codolo CM temprato e rettificato.**

Angolo cuspidale 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.

Ø Alloggiamento D: 32 mm

Lunghezza utile B: 64 mm

Ø Punta massimo 60° A: 15 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 19,5 mm

Numero massimo giri: 6000 min⁻¹**Descrizione tecnica**

Per peso del pezzo	200 kg
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Ø Alloggiamento D	32 mm
Ø Punta massimo 60° A	15 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Lunghezza utile B	64 mm
Cono Morse	CM2
Lunghezza punta C	19,5 mm
Tipo di prodotto	Cuspide