

Garant**Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 2****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 320657 2 |
| GTIN | 4045197774132 |
| Classe articolo | 31Z |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.**
- **Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Utensile completo temprato e rettificato.**

Angolo cuspide 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

Ø Alloggiamento D: 45 mm

Lunghezza utile B: 76 mm

Ø Punta massimo 60° A: 20 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 26 mm

Numero massimo giri: 5000 min⁻¹

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------|
| Cono Morse | CM2 |
| Ø Punta massimo 60° A | 20 mm |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm |
| Per peso del pezzo | 200 kg |
| Ø Alloggiamento D | 45 mm |
| Lunghezza punta C | 26 mm |
| Numero massimo giri | 5000 min ⁻¹ |
| Lunghezza utile B | 76 mm |
| Tipo di prodotto | Cuspide |