

Garant**Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320657 4
GTIN	4045197774156
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.**
- **Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Utensile completo temprato e rettificato.**

Angolo cuspide 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

Ø Alloggiamento D: 60 mm

Lunghezza utile B: 97 mm

Ø Punta massimo 60° A: 24 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 36 mm

Numero massimo giri: 4300 min⁻¹**Descrizione tecnica**

Ø Punta massimo 60° A	24 mm
Ø Alloggiamento D	60 mm
Per peso del pezzo	800 kg
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Lunghezza punta C	36 mm
Lunghezza utile B	97 mm
Numero massimo giri	4300 min ⁻¹
Cono Morse	CM4
Tipo di prodotto	Cuspide