

Garant**Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320657 6
GTIN	4045197774170
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.**
- **Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Utensile completo temprato e rettificato.**

Angolo cuspide 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

Ø Alloggiamento D: 110 mm

Lunghezza utile B: 155 mm

Ø Punta massimo 60° A: 52 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 62 mm

Numero massimo giri: 2000 min⁻¹**Descrizione tecnica**

Cono Morse	MK6
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Numero massimo giri	2000 min ⁻¹
Lunghezza utile B	155 mm
Ø Alloggiamento D	110 mm
Per peso del pezzo	4500 kg
Lunghezza punta C	62 mm
Ø Punta massimo 60° A	52 mm
Tipo di prodotto	Cuspide