

Garant**Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320658 3
GTIN	4045197774309
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Asse del bulino in acciaio per utensili temprato montato sull'attacco.**
- **Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Utensile completo temprato e rettificato.**

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

La cuspide prolungata consente di avere un maggiore spazio per l'utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.

Ø Alloggiamento D: 60 mm

Lunghezza utile B: 106 mm

Ø Punta massimo 60° A: 24 mm

Ø Punta massimo 30° A: 10 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 47 mm

Descrizione tecnica

Ø Alloggiamento D	60 mm
Cono Morse	MK3
Numero massimo giri	4300 min ⁻¹
Per peso del pezzo	400 kg
Lunghezza utile B	106 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Ø Punta massimo 30° A	10 mm
Lunghezza punta C	47 mm
Ø Punta massimo 60° A	24 mm
Tipo di prodotto	Cuspide