

Garant**Contropunta rotante con inserti, Cono Morse: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	321335 3
GTIN	4045197774484
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- **Contropunta completa temprata e rettificata.**
- **Con inserti intercambiabili.**
- **Corpo e cuspidi forgiati e temprati.**
- **Cuscinetti volventi con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Senza manutenzione.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Adatta per la produzione di pezzi più diversi grazie ai 6 diversi inserti.

Fornitura:

1 contropunta rotante n. art. 320659, per 1 x bulino a copiare 60° / 30°, bulino appuntito piccolo 60°, bulino appuntito grande 60°, cono 60°, cono cavo 60°, bulino cavo 60°.

Box modulare incluso con inserto in espanso.

Accessori speciali:

Cuspidi intercambiabili n. art. 320625 – 320631.

Ø Alloggiamento D: 60 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Numero massimo giri: 4300 min⁻¹

Per peso del pezzo: 200 kg

Lunghezza 1: 50 mm

L₂: 12 mm

Descrizione tecnica

Ø Codolo D ₂	24 mm
Ø Esterno D ₁	14 mm
L ₂	12 mm
Per codice a colori	K14
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Numero massimo giri	4300 min ⁻¹
Lunghezza 1	50 mm
Per peso del pezzo	200 kg
Cono Morse	MK3
Ø Alloggiamento D	60 mm
Tipo di prodotto	Cuspide