

 steinel**Dispositivo soffiante aria calda, Modello: 351502**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078321 351502
GTIN	4007841351502
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

Termosoffiatore a regolazione elettronica HG 2320 E.

- **Impostazione digitale della temperatura tramite joystick da 80 a 650 °C**
- **Visualizzazione della temperatura sul display LCD a incrementi di 10 °C**
- **Regolazione della portata d'aria a 2 stadi da 150 a 500 l/min.**

Set per termosoffiatore HG 2320 EKF in valigetta di plastica contenente:

- **Termosoffiatore a pistola con regolazione continua della portata d'aria, quattro programmi di archiviazione, visualizzazione digitale di temperatura e calore residuo, funzione LOCK, uso con una sola mano.**
- **Ugello riduttore 9 mm, ugello a getto largo 50 mm, ugello riflettore, set di 100 tubi flessibili per calettamento.**

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	HG 2320EKF
Temperatura dell'aria	80 - 650 °C

Peso	960 g
Portata d'aria	150 - 500 l/min
Esecuzione	Assortim.
Potenza assorbita	2300 W
Imballaggio	Transportkoffer
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Heissluftbläser

Accessori

Set di accessori per lavorazione a caldo 12 pezzi Modello 075569	078329 075569
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007690	078325 007690
Scanner termico HG Scan PRO Modello 007553	078325 007553
Scanner termico HL Scan Modello 014919	078326 014919