

Garant**Contropunta rotante, tronca, Ø Massimo / Cono morse: 100/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	323000 100/4
GTIN	4045197774750
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- Il cono è tronco sul lato anteriore.
- Struttura particolarmente robusta con sistema di supporto sovradimensionato.
- Il supporto dispone di un lubrificante speciale e non richiede manutenzione.
- La contropunta rotante e il codolo conico sono realizzati con materiale di grande qualità, completamente temprati e rettificati.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la lavorazione di **corpi cavi, tubi** ecc. Particolarmente adatte per lavorazioni gravose con requisiti di precisione elevata.

Descrizione tecnica

Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Ø Minimo	30 mm

Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Cono Morse	4
Per peso pezzo su D	650 kg
Per peso pezzo su D1	300 kg
Apertura angolare a	75 grado
Lunghezza testina L	101 mm
Tipo di prodotto	Cuspide