

Garant**Contropunta rotante, tronca, Ø Massimo / Cono morse: 200/5****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 323000 200/5 |
| GTIN | 4045197774798 |
| Classe articolo | 31Z |

Descrizione**Esecuzione:**

- Il cono è tronco sul lato anteriore.
- Struttura particolarmente robusta con sistema di supporto sovradimensionato.
- Il supporto dispone di un lubrificante speciale e non richiede manutenzione.
- La contropunta rotante e il codolo conico sono realizzati con materiale di grande qualità, completamente temprati e rettificati.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per la lavorazione di **corpi cavi, tubi** ecc. Particolarmente adatte per lavorazioni gravose con requisiti di precisione elevata.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------|
| Cono Morse | 5 |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,01 mm |

| | |
|----------------------|------------------------|
| Ø Minimo | 50 mm |
| Numero massimo giri | 1800 min ⁻¹ |
| Per peso pezzo su D | 2000 kg |
| Per peso pezzo su D1 | 1000 kg |
| Apertura angolare a | 75 grado |
| Lunghezza testina L | 136 mm |
| Tipo di prodotto | Cuspide |