



## Aggraffatore a ventosa, Apertura: 55 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861620 55
GTIN	4008158027050
Classe articolo	83K

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ventose per vuoto manuali con grande potenza di aspirazione e, quindi, massima forza di serraggio orizzontale. La leva sulle guide permette di compensare le differenze di altezza. Ribaltando la leva di serraggio sulle ventose, si crea una depressione e l'aggraffatore si attacca automaticamente alla lastra.

#### Uso:

Per il serraggio e il posizionamento di componenti con superficie liscia (ad es. ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro).

#### Nota:

Sbloccare il tenditore di placca a riposo per prevenire una deformazione permanente delle rondelle in gomma.

Ventosa disponibile a partire dal n. art. 086200.

Forza di serraggio max.: 260 N

Lunghezza complessiva: 361 mm

### Descrizione tecnica

Apertura	55 mm
Forza di serraggio max.	260 N
Lunghezza complessiva	361 mm
Peso	1,55 kg
Larghezza	147 mm

Tipo di prodotto

Strettoio