


**Garant****Inserto Pezzo grezzo, HU7310, Larghezza gola w: 4,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273696 4,2
GTIN	4045197578983
Classe articolo	21L

**Descrizione****Uso:**

Inserto sborzato da sagomare secondo la forma desiderata.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	4,2 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Tipo	HU7310
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N

Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		