

Garant**Portainsero per tornitura e scanalatura, destro, Dim. codolo: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273910 12
GTIN	4045197777263
Classe articolo	21W

Descrizione**Nota:**

Per **portautensili destri** utilizzare **inserti destri**, per **portautensili sinistri** utilizzare **inserti sinistri**.

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza libera	1,2 mm
Lunghezza della testina L ₁	21,4 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16,2 mm
Vite inserto	279815 13
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 13	279815 13
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500