



Strettoio a leva rapida in magnesio, Apertura: 120mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860750 120 |
| GTIN | 4008158027227 |
| Classe articolo | 83K |

Descrizione

Esecuzione:

Arco scorrevole e arco fisso in **magnesio** (pressofusi), **ad alta resistenza ed estremamente leggeri**. Guida in acciaio lucido trafilato, zincato galvanicamente. Leva di serraggio, piattello di pressione orientabile e leva di bloccaggio in **plastica rinforzata con fibra di vetro, antirottura**. Arco fisso con cappuccio in plastica staccabile, sotto un prisma a croce per il serraggio di pezzi tondi. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con pressione di serraggio media**.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Peso | 0,26 kg |
| Sezione trasversale della guida | 20x5 mm |
| Profondità arco | 80 mm |
| Apertura | 120 mm |

Tipo di prodotto

Strettoio