


Garant**Ganascia a gradino fissa, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360469 125
GTIN	4045197777942
Classe articolo	31F

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento delle ganasce n. art. 362390 – 362600.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

Morse di precisione NC n. art. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	43 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	HOLEX NC
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	Titan

Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Altezza h_1	20 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm
Lunghezza ganasce l	92 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite