

Garant**Lama di troncatura eco rinforzato, destra, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w: 26/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319133. 319140 – 319141 Dim. RR o LR.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.

Descrizione tecnica

Per Ø pezzo max.	90 mm
Altezza tagliente h ₅	26 mm
Larghezza gola w	3 mm
Altezza h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	109,5 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Possibilità di troncatura assiale

no

Tipo di prodotto

Lama di troncatura