

Garant**Lama di troncatura eco rinforzata, sinistra, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w: 26/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273865 26/3L
GTIN	4045197778352
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132. 319140 – 319141 Dim. RL o LL.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione. La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm
Per Ø pezzo max.	90 mm
Altezza tagliente h ₅	26 mm
Altezza h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	109,5 mm

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura