



Pinza di serraggio a 4 spine MicroCrimp, impugnature bimateriale, Modello: 6,0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	729540 6,0
GTIN	4003773071594
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio. Verifica dell'impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata. Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

Descrizione tecnica

Per sezione del filo	0,14 - 6 mm ²
Lunghezza complessiva	250 mm
Arresto forzato	sì
Display digitale	no
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio