



Pinza di serraggio a 4 spine MicroCrimp, impugnature bimateriale, Modello: 6,0/K



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	729540 6,0/K
GTIN	4003773045236
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio. Verifica dell'impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata.

Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm. Con presa di contatto standard per contatti Harting, HTS, Ilme e simili.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

Descrizione tecnica

Per sezione del filo	0,14 - 6 mm ²
Lunghezza complessiva	230 mm
Arresto forzato	sì
Display digitale	no
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

