



Pinza di serraggio a 4 spine DigiCrimp, impugnature bimateriale, Modello: 2,5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	729550 2,5
GTIN	4003773063209
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Serraggio affidabile grazie all'arresto forzato e all'avanzamento sincrono delle spine di serraggio. Verifica dell'impostazione predefinita mediante spina di riscontro allegata. Avanzamento della spina di serraggio regolabile con passi di 0,01 mm e visualizzabile a display. Funzione di ritaratura. Controllo elettronico dell'usura. Varie funzioni di regolazione. Con presa di contatto standard per contatti Coninvers e simili.

Uso:

Per contatti maschio e femmina torniti.

Fornitura:

Pinza di serraggio a 4 spine nella valigetta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	195 mm
Per sezione del filo	0,08 - 2,5 mm ²
Arresto forzato	sì
Display digitale	sì
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

