

Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Codice ISO portautensile	A16M SVJBR/L11
Lunghezza della testina L₁	31,4 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Inserto adatto	VB 1103
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	22 mm
Larghezza del collo L₄	9,5 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Spostamento centrale L_3	2 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna



Tipo di prodotto	Barra alesatrice
Accessori	
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500