

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	180 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Larghezza del collo L ₄	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Codice ISO portautensile	A20Q SVJBR/L11
Spostamento centrale L ₃	2 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	25 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Altezza di serraggio L ₂	19 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo D _s	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500