

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 261124 25/16 |
| GTIN | 4045197778383 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 28 mm |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 8 |
| Inserto adatto | VB.. 1604.. |
| Larghezza del collo L_4 | 16,5 mm |
| Codice ISO portautensile | A25R SVJBR/L16 |
| Angolo di regolazione κ | 142 grado |
| Lunghezza della testina L_1 | 44 mm |
| Misura inserto | 16 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 24 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 4,6 mm |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 3×D |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 17

269028 17

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500