

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11 mm**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Altezza di serraggio $L_2$	15 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza del collo $L_4$	9,5 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	142 grado
Codice ISO portautensile	A16M SVJBR/L11
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina $L_1$	31,4 mm
Spostamento centrale $L_3$	2 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	22 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500