

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L_4	11 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L_1	38 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Inserto adatto	VB.. 1103..
Spostamento centrale L_3	2 mm
Codice ISO portautensile	A20Q SVJBR/L11
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Misura inserto	11 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto	Barra alesatrice
------------------	------------------

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
--	------------

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
-----------------------------------	----------

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500
---	------------