

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	A25R SVJBR/L16
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Angolo di regolazione κ	142 grado
Spostamento centrale L_3	4,6 mm
Lunghezza della testina L_1	44 mm
Larghezza del collo L_4	16,5 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Ø Preforatura minimo D_{min}	28 mm
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 17

269028 17

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame
intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500