

Garant
Testina a due taglienti ER, Attacco: ER25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Classe articolo	29W

Descrizione
Esecuzione:

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainseriti.

Facile collegamento al mandrino portapinza ER grazie al cono integrato.

Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Passaggio interno per LR: sì

Insero adatto: CC..09T3..

Lunghezza utile L₁: 65 mm

Ø campo mandrino: 39,5 - 51,1 mm

Vite inserto: 219805

Descrizione tecnica

Vite inserto	219805
Insero adatto	CC..09T3..
Lunghezza utile L ₁	65 mm
Ø Campo mandrino	39,5 - 51,1 mm
Attacco	ER25
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina a due taglienti

