

Garant**Testina a due taglienti ER, Attacco: ER40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

La testa a due taglienti è composta da un corpo base e da due portainseriti.

Facile collegamento al mandrino portapinza ER grazie al cono integrato.

Possibilità di regolazione dei singoli taglienti.

Uso:

Per l'allargatura dei fori esistenti.

Passaggio interno per LR: sì

Insero adatto: CC..1204..

Lunghezza utile L₁: 85 mm

Ø campo mandrino: 65,5 - 87,1 mm

Vite inserto: 219864

Descrizione tecnica

Vite inserto	219864
Lunghezza utile L ₁	85 mm
Insero adatto	CC..1204..
Ø Campo mandrino	65,5 - 87,1 mm
Attacco	ER40
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina a due taglienti

