

Garant**Testina a regolazione micrometrica ER, Attacco: ER32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237548 ER32
GTIN	4045197778956
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Con cono integrato. **Facile attacco mediante mandrino a pinza ER di precisione.** Precisione di regolazione 0,002 mm sul \varnothing .

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695 – 237698.

Nota:

Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente $\pm 20^\circ$! Portainseri n. art. 237604 2 per ampliamento al \varnothing del campo 64,9 – 81,1 mm.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	75 mm
Attacco	ER32
Inserto adatto	CC..0602..
Vite inserto	237606 Dim. 1
\varnothing Campo mandrino	50,9 - 67,1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

