

Garant**Testina a regolazione micrometrica ER, Attacco: ER40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Classe articolo	29W

Descrizione**Esecuzione:**

Con cono integrato. **Facile attacco mediante mandrino a pinza ER di precisione.** Precisione di regolazione 0,002 mm sul \varnothing .

Uso:

Preferibilmente con inserto n. art. 237695 – 237698.

Nota:

Per il ciclo di barenatura, prestare attenzione all'orientamento del tagliente $\pm 20^\circ$! Portainseriti con adattatore (n. art. 237531; n. art. 237534) per ampliamento al \varnothing del campo 84,9 – 105,1 mm. Portainseriti con adattatore (n. art. 237532; n. art. 237534) per ampliamento al \varnothing del campo 104,9 – 134,1 mm.

Descrizione tecnica

Attacco	ER40
Lunghezza utile L_1	85 mm
Inserto adatto	CC..09T3
Vite inserto	237606 Dim. 2
\varnothing Campo mandrino	66,9 - 87,1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

