

**Svasatore regolabile, codolo Weldon, Ø Codolo D_s h6: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216635 16
GTIN	4045197778970
Classe articolo	220

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili bonificato. Scala incisa in profondità. Due taglienti per inserti indipendenti.

Uso:

Per sbavatura a spingere e a tirare, smussatura e svasatura.
Adatto per i piani inclinati.

Regolabile in continuo per angoli da 0° a 90°.

Nota:

Usare per l'impostazione precisa dei gradi dello strumento per il presetting.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	37 mm
Numero taglienti Z	1
Ø Codolo D _s h6	16 mm
Insero adatto	SP.T09T3..
Set di viti per inserti	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Vite di serraggio per elemento di regolazione	219887
Elemento di regolazione	219885
Ø Svasatura D	16 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	86 mm

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Campo di regolazione angolo di smussatura	0-90 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Elemento di regolazione	219885
Vite di bloccaggio	219887
Set di viti per inserti 10 pz.	219841