



Svasatore regolabile, codolo Weldon, Ø Codolo D_s h6: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216635 20
GTIN	4045197778987
Classe articolo	220

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili bonificato. Scala incisa in profondità. Due taglienti per inserti indipendenti.

Uso:

Per sbavatura a spingere e a tirare, smussatura e svasatura. Adatto per i piani inclinati.

Regolabile in continuo per angoli da 0° a 90°.

Nota:

Usare per l'impostazione precisa dei gradi dello strumento per il presetting.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SP.T1204..
Sporgenza totale L ₁	44 mm
Numero taglienti Z	1
Ø Codolo D _s h6	20 mm
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vite di serraggio per elemento di regolazione	219888
Elemento di regolazione	219886
Ø Svasatura D	20 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	98 mm

Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Campo di regolazione angolo di smussatura	0-90 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Set di viti per inserti 10 pz.	219848
Elemento di regolazione	219886
Vite di bloccaggio	219888