

**Prolunga per fresa a inserti esecuzione corta, Mandrino di \varnothing d1: 40mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301105 40 |
| GTIN | 4045197778468 |
| Classe articolo | 32B |

Descrizione**Esecuzione:**

Perno di centraggio, foro e superfici d'appoggio rettificate.

Uso:

Per la prolunga flessibile di portafrese con trascinatore frontale. Alternativa economica alle costose lavorazioni speciali. 3 usi possibili: prolunga corta (45 mm) o lunga (70 mm) ovvero combinazione di max. due prolunghette corte (2x45 mm).

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio frese adatta.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Vite di ricambio n. art. 301107.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------|
| Lunghezza complessiva L | 45 mm |
| \varnothing Esterno D | 89 mm |
| Mandrino di \varnothing d ₁ | 40 mm |
| A | 27 mm |
| Norma | DIN 6357 |

| | |
|--|--------------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm | 309840 32 |
| Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 16 mm | 301107 16 |
| Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 32 mm | 301107 32 |
| Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 40 mm | 301107 40 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm | 309840 22 |
| Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 22 mm | 301109 22 |
| Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 27 mm | 301109 27 |
| Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 22 mm | 301107 22 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 60 mm | 309840 60 |
| Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 32 mm | 301109 32 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm | 309840 50 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm | 309840 16 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 13 mm | 309840 13 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 27 mm | 309840 27 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm | 309840 40 |
| Vite di serraggio per prolunga 45 mm Per mandrino di Ø D1 27 mm | 301107 27 |
| Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di Ø D1 40 mm | 301109 40 |
| Vite di sicurezza per prolunga Per lunghezza spina L 45 mm | 301111 45 |

Vite di serraggio per prolunga 2 × 45 mm Per mandrino di
Ø D1 16 mm

301109 16